

МФЦ Пример 620

Пропитка основания

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МФЦ Пример 620 – это концентрированный раствор для разведения водой на базе акрилатной дисперсии. Поставляется в пластмассовых ёмкостях, до необходимой концентрации разводится непосредственно на рабочем месте. Содержит щелочные элементы, которые гарантируют хорошее прилегание пропитки и наносимого слоя к основанию.

ПРИМЕНЕНИЕ

МФЦ Пример 620 предназначен для закрытия и укрепления оснований из бетона, древесины, керамики и т.д. или в качестве соединительного моста между отдельными выравнивающими слоями из материалов МФЦ (МФЦ Санфикс 200, МФЦ Левел 300, МФЦ Финал 400). Предотвращает утечку воды из наносимого материала в основание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вид основания	Соотношение МФЦ Пример 620 : вода	Расход в л/м ²
БЕТОН	1 : 3	0,15
ДРЕВЕСИНА	1 : 1	0,25
ПОРОБЕТОН	1 : 3	0,20
МРАМОР, КАМЕНЬ КЕРАМИКА	1 : 1 дополнить посыпкой	0,20
СУХИЕ, ПОРИСТЫЕ ОСНОВАНИЯ	1 покрытие 1 : 5 2 покрытие 1 : 3	0,20

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть стабилизировано, без свободных частиц и жирности (струйная обработка, шлифовка, фрезерование) с последующим отсасыванием пыли. Механическая и химическая очистка основания является главным условием успешного применения.

СМЕШИВАНИЕ

МФЦ Пример 620 смешивается с водой в соотношении в зависимости от впитывающей способности основания (см. таблицу). Сначала отмериваем объём раствора, добавляем необходимое количество воды и после этого можно размешать материал дрелью с размешивающей насадкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

МФЦ Пример 620 наносится на поверхность распылителем или лейкой так, чтобы на поверхности не образовывались лужи. Обработка производится мягкой кистью. Правильно обработанное основание характеризуется гладкой и глянцевой поверхностью, которая обеспечивает хорошую растекаемость и прилегание материалов МФЦ. Время засыхания пропитки составляет около 24 часов (в зависимости от условий нанесения), рекомендуем при засыхании обеспечить вентиляцию помещений. Требуемая температура основания, МФЦ Пример 620 и среды при нанесении устанавливается в диапазоне от +5 до +25°C.

УПАКОВКА

Материал МФЦ Пример 620 упаковывается в ёмкости 1, 3, 5, 10, 20 и 25 литров.

ОЧИСТКА

Все используемые инструменты хорошо промойте водой.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС

Если Вам необходима более подробная информация, обратитесь, пожалуйста, к нашим торговым представителям.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок составляет 6 месяцев от даты производства. Дата производства приведена на упаковке. МФЦ Пример 620 содержит воду, при транспортировке и складировании не должен подвергаться воздействию мороза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МФЦ Пример 620 – это материал на водной основе и при стандартном применении не опасен. При работе используйте защитные очки и перчатки. В случае попадания в глаза промойте их в течение 15 минут под проточной водой. В случае контакта с кожей промойте место контакта водой и мылом.

